

Karakteristike



- Vazдушna zavesa sa grejnom pumpom koja štedi energiju. Do 70% smanjenja u ceni i emisiji CO2 (grejni na?in rada).
- Otmena, diskretna i modernog dizajna, lako ?e se adaptirati u svaki enterijer.
- Glatki prednji panel mo?e biti prilagodjen logotipovima, osvetljenjem, natpisima ili bezbedonosnim i informativnim signalima, u skladu sa zahtevima klijenta.
- Samoodrživo ?eli?no zaobljeno ku?ište sa plasti?nim stranicama bez ivica., završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj beloj boji RAL9016 kao standardnoj. Druge boje su dostupne na zahtev.
- Skriven glavni ulaz za vazduh, što uspešno prikriva jedinicu i ulaznu rešetku od pogleda.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodljiva u oba pravca.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina. EC modeli sastavljeni sa veoma štedljivim i efikasnim ventilatorima.
- Unutrašnji prefilter obuhva?en.
- Uklju?i i Igraj kontrolna tabla CS-5DX-NE slave DX sa selekcijom 5 brzina i 7m telefonskog kablo.
- DX 1:1:
Spremno za povezivanje sa DAIKIN Inverter vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A) i ventilom za proširenje, nije obuhva?en, klijent bi trebalo da ga kupi posebno. Zahteva DAIKIN DX Interfejs ALAT prilagodjen za vazдушnu zavesu i kontrolu koja se mo?e programirati.
- DX VRV:
Spremno za povezivanje sa DAIKIN VRV vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A) i ventilom za proširenje, nije obuhva?en, klijent bi trebalo da ga kupi posebno. Zahteva DAIKIN VRV Interfejs ALAT prilagodjen za vazдушnu zavesu i kontrolu koja se mo?e programirati.

Specifikacije

50Hz

| Model | Nominalni protok vazduha (m ³ /h) | Toplotna Pumpa - DX 1:1 | | | |
|------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Preporu?ena Visina Instalacije (m) | Vanjska Jedinica 230Vx1 | Vanjska Jedinica 400Vx1 | |
| SMART ECM 1500 DX13-DA | 2460 | 2,5-3,8 | ERQ 100 AV1 | - | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 2000 DX16-DA | 3280 | 2,5-3,8 | ERQ 125 AV1 | ERQ 125 AW1 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 2000 DX18-DA | 3280 | 2,5-3,8 | ERQ 140 AV1 | - | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 2500 DX24-DA | 4100 | 2,5-3,8 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 3000 DX25-DA | 4920 | 2,5-3,8 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 1000 DX10-DA | 2190 | 3-4,2 | ERQ 100 AV1 | - | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1500 DX13-DA | 2920 | 3-4,2 | ERQ 100 AV1 | - | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1500 DX15-DA | 2920 | 3-4,2 | ERQ 125 AV1 | ERQ 125 AW1 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 2000 DX24-DA | 4380 | 3-4,2 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 2500 DX25-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 2500 DX29-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERQ 250 AW1 | 7/8" - 3/8" |
| SMART ECG 3000 DX32-DA | 5840 | 3-4,2 | - | ERQ 250 AW1 | 7/8" - 3/8" |



| Toplotna Pumpa - VRV | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| Model | Nominalni protok vazduha (m ³ /h) | Preporužena Visina Instalacije (m) | |
| SMART ECM 1000 VRV8-DA | 1640 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 1500 VRV12-DA | 2460 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 2000 VRV16-DA | 3280 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 2000 VRV19-DA | 3280 | 2,5-3,8 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 2500 VRV21-DA | 4100 | 2,5-3,8 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 2500 VRV24-DA | 4100 | 2,5-3,8 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 3000 VRV26-DA | 4920 | 2,5-3,8 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 3000 VRV30-DA | 4920 | 2,5-3,8 | 7/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1000 VRV10-DA | 2190 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1500 VRV13-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1500 VRV15-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 2000 VRV20-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 2000 VRV24-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 2500 VRV25-DA | 5110 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 2500 VRV29-DA | 5110 | 3-4,2 | 7/8" - 3/8" |
| SMART ECG 3000 VRV29-DA | 5840 | 3-4,2 | 7/8" - 3/8" |
| SMART ECG 3000 VRV34-DA | 5840 | 3-4,2 | 7/8" - 3/8" |

60Hz

| Toplotna Pumpa - DX 1:1 | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Model | Nominalni protok vazduha (m ³ /h) | Preporužena Visina Instalacije (m) | Vanjska Jedinica 230Vx1 | Vanjska Jedinica 400Vx1 | |
| SMART ECM 1500 DX13-DA | 2460 | 2,5-3,8 | ERQ 100 AV1 | - | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 2000 DX16-DA | 3280 | 2,5-3,8 | ERQ 125 AV1 | ERQ 125 AW1 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 2000 DX18-DA | 3280 | 2,5-3,8 | ERQ 140 AV1 | - | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 2500 DX24-DA | 4100 | 2,5-3,8 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 3000 DX25-DA | 4920 | 2,5-3,8 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 1000 DX10-DA | 2190 | 3-4,2 | ERQ 100 AV1 | - | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1500 DX13-DA | 2920 | 3-4,2 | ERQ 100 AV1 | - | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1500 DX15-DA | 2920 | 3-4,2 | ERQ 125 AV1 | ERQ 125 AW1 | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 2000 DX24-DA | 4380 | 3-4,2 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |



| Toplotna Pumpa - DX 1:1 | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Model | Nominalni protok vazduha (m ³ /h) | Preporučena Visina Instalacije (m) | Vanjska Jedinica 230Vx1 | Vanjska Jedinica 400Vx1 | |
| SMART ECG 2500 DX25-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 2500 DX29-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERQ 250 AW1 | 7/8" - 3/8" |
| SMART ECG 3000 DX32-DA | 5840 | 3-4,2 | - | ERQ 250 AW1 | 7/8" - 3/8" |

| Toplotna Pumpa - VRV | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|---------|--|-------------|
| Model | Nominalni protok vazduha (m ³ /h) | Preporučena Visina Instalacije (m) | | | |
| SMART ECM 1000 VRV8-DA | 1640 | | 2,5-3,8 | | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 1500 VRV12-DA | 2460 | | 2,5-3,8 | | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 2000 VRV16-DA | 3280 | | 2,5-3,8 | | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECM 2000 VRV19-DA | 3280 | | 2,5-3,8 | | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 2500 VRV21-DA | 4100 | | 2,5-3,8 | | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 2500 VRV24-DA | 4100 | | 2,5-3,8 | | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 3000 VRV26-DA | 4920 | | 2,5-3,8 | | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECM 3000 VRV30-DA | 4920 | | 2,5-3,8 | | 7/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1000 VRV10-DA | 2190 | | 3-4,2 | | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1500 VRV13-DA | 2920 | | 3-4,2 | | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 1500 VRV15-DA | 2920 | | 3-4,2 | | 5/8" - 3/8" |
| SMART ECG 2000 VRV20-DA | 4380 | | 3-4,2 | | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 2000 VRV24-DA | 4380 | | 3-4,2 | | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 2500 VRV25-DA | 5110 | | 3-4,2 | | 3/4" - 3/8" |
| SMART ECG 2500 VRV29-DA | 5110 | | 3-4,2 | | 7/8" - 3/8" |
| SMART ECG 3000 VRV29-DA | 5840 | | 3-4,2 | | 7/8" - 3/8" |
| SMART ECG 3000 VRV34-DA | 5840 | | 3-4,2 | | 7/8" - 3/8" |

Dimenzije



| | L | A | B |
|------------|------|------|------|
| Smart 1000 | 1034 | 920 | - |
| Smart 1500 | 1534 | 1420 | 710 |
| Smart 2000 | 2034 | 1920 | 960 |
| Smart 2500 | 2534 | 2420 | 1210 |
| Smart 3000 | 3034 | 2920 | 1460 |