

Karakteristike



- Dekorativna štedljiva grejna pumpa u savremenom arhitektonskom stily Do 70% smanjenja u ceni i emisiji CO2 (grejni na?in rada).
- Njen minimalisti?ki i pametni dizajn se lako integriše u svaku sredinu i nudi beskrajne mogu?nosti prilagodjavanja.
- Paneli mogu da sadrže logoe, osvetljenje, oznake, bezedonosne ili informativne znake, grafike, slike, satove, sve u skladu sa specifikacijama klijenta.
- Prednji andoizirani aluminijumski paneli. Opciono proizvedeni od brušenog ili poliranog nerdjaju?eg ?elika. Drugi materijali su dostupni, poput galvanizovanog ?elika, glatke ili grube skinplate plo?e, drveta, itd.
- Centralna struktura napravljena od galvanizovanog ?elika sa završnicom u crnoj kovanoj kao standardnoj boji. Druge boje su dostupne na zahtev.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodljiva u oba pravca.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina. EC modeli sastavljeni sa veoma štedljivim i efikasnim ventilatorima.
- Obuhvata samo grejanje direktnog proširenja spirale sa ugradjenim toplotnim sensorima.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Spremno za povezivanje sa PANASONIC Inverter vanjskom pumpom elementom (R32) sa ventilom za proširenje. Zahteva PANASONIC DX Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu i kontrolu koja se može programirati.
- DX VRF:
Spremno za povezivanje sa PANASONIC VRF vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A). Zahteva PANASONIC VRF Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu sa ventilom za proširenje i kontrolom koja se može programirati.

Specifikacije

50Hz

Toplotna Pumpa - DX 1:1

Model	(m ³ /h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX10-PA	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX14S-PA	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX14E-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX22-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX28-PA	3-4,2	
ZEN ECG 3000 DX28-PA	3-4,2	

Toplotna Pumpa - VRF

Model	(m ³ /h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-PA	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-PA	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF20-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-PA	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF25-PA	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF29-PA	3-4,2	

60Hz



Toplotna Pumpa - DX 1:1

Model	(m ³ /h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX10-PA	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX14S-PA	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX14E-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX22-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX28-PA	3-4,2	

Toplotna Pumpa - VRF

Model	(m ³ /h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-PA	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-PA	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF20-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-PA	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-PA	3-4,2	

Dimenzije

